



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	FÖRGASARE	PRODUKT	P
	Zenith-Stromberg	GRUPP	23
		NR	24
DATUM	Januari 1968		

Ny flottör med annan flottörnivå, förgasare Zenith-Stromberg.

På ovannämnda förgasare har införts ny flottör av nylon och med annat utseende än den tidigare.

För kontroll av flottörnivån gäller mått enligt bild 1 för tidigare flottör. För nylonflottören mäts 16 ± 1 mm från högsta punkten och till tätningssytan. Vid den lägre änden mäts från den punkt där rundningen övergår till plan yta. Detta mått skall vara $11 \pm 2,0$ mm.




Bild 1




Bild 2

Ändrad dämparstäng, förgasare Zenith-Stromberg

För att åstadkomma längre intervall mellan påfyllning av olja i dämpcyklindern har ovannämnda förgasare försetts med längre stäng för dämpkolven.

Dämparen komplett ändrar därmed reservdelsnummer från tidigare 237304 till nuvarande 237347.

En enkel metod att kontrollera att oljenivån är tillräckligt hög är att skruva loss dämparen och föra den upp och ned omedelbart ovanför gängorna i vacuumkammaren. Är oljenivån tillräckligt hög kommer dämpkolven att göra motstånd. Är så ej fallet påfylls olja till rätt nivå.