

|       |               |          |       |      |
|-------|---------------|----------|-------|------|
| AVD.  | <b>P</b>      | <b>8</b> | GRUPP | 85   |
| BETR. | Kylanläggning |          | NR    | 1    |
|       |               |          | DATUM | Febr |

## Service meddelande

### Skyddsslang för köldmedieslangar

De köldmedieslangar som dras i närheten av batteriet är numera överdragna med skyddsslangar av polyetenplast.

Som reservdel kommer berörda köldmedieslangar inte att vara försedda med skyddsslangar, se nedanstående tabell. I kompletta kylanläggnings-satser kommer dock skyddsslang att bipackas för montering vid installation.

| <u>Motortyp och<br/>årsmodell</u> | <u>Köldmedieslang detaljnummer</u> |                   | <u>Längd på<br/>skyddsslang (mm)</u> |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                                   | <u>Vänsterstyrd</u>                | <u>Högerstyrd</u> |                                      |
| B 20 - 1973                       |                                    | 1213 074 - 6      | 1500                                 |
|                                   | 1974                               | 1215 115 - 5      | 1200                                 |
|                                   |                                    | 1213 076 - 1      | 590                                  |
| 1975                              |                                    | 1215 019 - 9      | 1850                                 |
| B 21 - 1975                       |                                    | 1215 019 - 9      | 1850                                 |
|                                   | 1975                               | ----              | 1215 294 - 8                         |
| B 27 1975                         | ----                               | 1215 290 - 6      | 2020                                 |

Vid byte av någon av ovanstående köldmedieslangar ska plastskydd monteras på den nya slangen.

### Erforderligt materiel

| <u>Benämning</u> | <u>Antal per slang</u> | <u>Detaljnummer</u> |
|------------------|------------------------|---------------------|
| Polyetenslang    | metervara (tillkapas)  | 948 248 - 0         |
| Klammer          | 2                      | 944 484 - 5         |

OBS! Plastskyddet ska kapas till sådan längd att det helt täcker gummit på köldmedieslangen och fixeras i båda ändar med därför avsedda klamror.

